



Lijadoras angulares Batería, Tipo: 71221561



Datos de pedido

Número de pedido	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Potente lijadora angular de batería de 18V AMPShare, resistente al polvo, para trabajos eficaces de tronzado, lijado y desbarbado en el montaje. Doble productividad: hasta un 50 % más de cortes que el sistema anterior gracias a la combinación perfecta de una potente máquina y un potente sistema de baterías ProCore. Duradero y robusto gracias a una carcasa de motor completamente cerrada. Protege el motor contra el polvo cerámico y mineral agresivo. Las innovadoras aletas refrigeradoras garantizan un enfriamiento óptimo, incluido el control de la temperatura.

- **Preselección electrónica de la velocidad de giro.**

Suministro:

Sin batería, sin cargador. Incluye caperuza protectora, tuerca de apriete rápido sin herramienta, mango antivibración, llave, L-BOXX.

Nota:

Encontrará juegos de inicio adecuadas en n.º 073863 – 073867.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Bloqueo contra re arranque	sí
Quality Dress	CCG18-115-12 AS

Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Profundidad de corte máxima	25 mm
Tipo batería	Ion de litio
Peso	2 kg
Vibraciones máximas según EN	3,7 m/s ²
Ø máximo de muela	115 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Intervalo de revoluciones	2500 - 8500 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V
Tipo de producto	Lijadoras angulares