



## Lijadora angular compacta, Tipo: 7222906023



### Datos de pedido

Número de pedido	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.

- Motor robusto y potente para el uso diario.
- Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.
- Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
- Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

#### Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

### Descripción técnica

Longitud de cable	4 m
Profundidad de corte máxima	35 mm
Vibraciones máximas según EN	6 m/s <sup>2</sup>
Conexión de hombre muerto	no
Velocidad de giro máxima	11500 min <sup>-1</sup>

## Hoja de datos

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	2,4 kg
Frecuencia de red	50 Hz
Quality Dress	CG17-125
Particularidad	Forma constructiva corta
Arranque suave	sí
Ø máximo de muela	125 mm
Bloqueo contra re arranque	sí
Tensión de red	230 V
Consumo de potencia	1700 W
Tipo de producto	Lijadoras angulares