



Lijadora angular compacta, Tipo: 7222916023



Datos de pedido

Número de pedido	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.

- Motor robusto y potente para el uso diario.
- Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.
- Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
- Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Descripción técnica

Conexión de hombre muerto	no
Longitud de cable	4 m
Consumo de potencia	1700 W
Particularidad	Electrónica del número de revoluciones
Quality Dress	CG17-125INOX

Hoja de datos

Ø máximo de muela	125 mm
Arranque suave	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Peso	2,4 kg
Tensión de red	230 V
Bloqueo contra re arranque	sí
Frecuencia de red	50 Hz
Velocidad de giro máxima	2200 - 7500 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	5 m/s ²
Profundidad de corte máxima	35 mm
Tipo de producto	Lijadoras angulares