

AEG

Lijadoras angulares, Tipo: 4935431730



Datos de pedido

Número de pedido	077155 4935431730
GTIN	4002395194902
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular de 2200 W/230 mm con arranque suave y bloqueo de re arranque.

Suministro:

Incluye caperuza protectora, mango adicional.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	6600 min ⁻¹
Consumo de potencia	2200 W
Frecuencia de red	50 Hz
Ø máximo de muela	230 mm
Quality Dress	WS 22-230
Vibraciones máximas según EN	8,7 m/s ²

Tensión de red	230 V
Arranque suave	sí
Profundidad de corte máxima	68 mm
Particularidad	Arranque suave
Particularidad	Protección contra re arranque
Particularidad	Interruptor de parada inmediata
Conexión de hombre muerto	sí
Peso	5,2 kg
Bloqueo contra re arranque	sí
Tipo de producto	Lijadoras angulares