



Lijadora angular compacta, Tipo: 7222896023



Datos de pedido

Número de pedido	077111 7222896023
GTIN	4014586900339
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta FEIN de 125 mm de diámetro.

- Motor robusto y potente para el uso diario.
- Protección elevada para el usuario gracias al control del rebote, protección contra el re arranque y mango antivibración.
- Elevada capacidad de sobrecarga gracias a la refrigeración directa del motor, cabezal del engranaje se puede girar en intervalos de 90° (posición del interruptor óptima según la aplicación).
- Cambio rápido sin herramientas del medio abrasivo gracias a la tuerca de apriete rápido.

Suministro:

Mango, caperuza protectora, tuerca de apriete, llave.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	6 m/s ²
Ø máximo de muela	125 mm
Bloqueo contra re arranque	sí
Conexión de hombre muerto	no
Consumo de potencia	1400 W

Quality Dress	CG14-125V
Tensión de red	230 V
Frecuencia de red	50 Hz
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Particularidad	Electrónica del número de revoluciones
Longitud de cable	4 m
Velocidad de giro máxima	2800 - 11500 min ⁻¹
Profundidad de corte máxima	35 mm
Peso	2,3 kg
Tipo de producto	Lijadoras angulares