

REMS

**Terraaja de mano "EVA Set R" completa con caja de chapa de acero, Tipo: 3/8-2****Datos de pedido**

Número de pedido	820301 3/8-2
GTIN	4039976048378
Clase de artículo	84B

**Descripción****Ejecución:**

Cambio rápido de cabezal de corte por inserción simple en la cabeza de carraca con bloqueo rápido. Cabezales de corte con guía de tubo larga y mordazas de corte ajustadas con precisión. Mordazas de corte especialmente resistentes al desgaste e intercambiables. Carraca convertible para paso a la derecha o a la izquierda. Adecuado con mordazas de corte giradas también para realizar cortes de rosca profundos en la pared (en tubuladuras cortas ya instaladas). No apropiado para tubos VA.

**Aplicación:**

Terraaja manejable y ligera para llevar al lugar de montaje. **El reducido Ø de cabezal permite su uso en zonas estrechas.**

**Idóneo para:**

Roscas Whitworth de tubos según DIN 10226 **cónica 1:16.**

**Contenido:**

Cabezal de corte asociado cada 1 pza.

(para roscas de tubo Whitworth): 3/8; 1/2; 3/4; 1;

1,1/4; 1,1/2; 2 pulgadas

Brazo de carraca: 1 ud.

**Nota:**

Las piezas siguientes también se pueden suministrar a petición:

- **Brazo de carraca.**
- **Cabezales de corte completos con mordazas, así como mordazas de repuesto.**

En el pedido indicar el tamaño deseado.

## Descripción técnica

Cabezal de corte para roscas de tubo Whithworth	3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 pul
Número de brazos de trinquete	2
Norma	DIN EN 10226
Embalaje	Maletín de chapa de acero
Tipo de producto	Terraja de mano

## Accesorios

Brazo de carraca "Central" Tipo C2	820600 C2
Caja de chapa de acero para el transporte de la terraja de mano "Central" Tipo C2	820620 C2
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R1/2	820650 R1/2
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R2	820650 R2
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R3/8	820650 R3/8
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R1.1/4	820650 R1.1/4
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R1.1/2	820650 R1.1/2
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R1	820650 R1
Brazo de carraca "Central" Tipo C1.1/4	820600 C1.1/4
Cabezal de corte con mordazas Tipo de rosca R3/4	820650 R3/4