

**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
12/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260706 12/09
GTIN	4045197655417
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño del mango	12 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Anchura de función L ₄	16 mm
Tamaño de placa	9 mm
Longitud de la cabeza L ₁	18 mm
Código ISO Soporte	SSSCR/L 1212F09
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Longitud total L	80 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500