



Durómetro digital con rebote, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	495024 1
GTIN	2050002078604
Clase de artículo	49G

Descripción

Ejecución:

Carcasa resistente de aluminio con recubrimiento de polvo. Valoración según DIN 50156 y ASTM A956 en Rockwell HRC y HRB, Vickers HV, Brinell HB y resistencia a la tracción del acero. El instrumento se puede emplear en cualquier orientación (horizontal, creciente, decreciente, etc.). Memoria interna para >1 000 000 valores de medición, interfaz USB para la transmisión de datos a lápices USB.

Precisión:

± 4 HL (0,5 % a 800 HL).

Suministro:

Incluye instrumento de percusión tipo D, bloque comparativo de dureza, cable de datos USB, cepillo de limpieza, maleta para el transporte, cargador y certificado del fabricante.

Partes opcionales:

Anillos de apoyo para superficies abombadas, bloques de prueba con certificado DAkkS y sondas de impacto tipo DC, DL, D+15, C y G a petición.

Pieza de repuesto:

Cable de conexión con instrumento de percusión 495023.

Descripción técnica

Hoja de datos

Peso	430 g
Peso mínimo del objeto sometido a ensayo	2,5 kg
Anchura	84 mm
Longitud	154 mm
Altura	23 mm

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/495024-1>