

3M**Protector auditivo de cápsula, dependiente del nivel Peltor™WS™LiteCom PRO III, Tipo: PRO3****Datos de pedido**

Número de pedido	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Clase de artículo	04A

Descripción**Ejecución:**

Protección auditiva de alto rendimiento dependiente del nivel, con sistema de intercomunicación analógico y digital integrado y preprogramado. 16 canales (PMR analógico), 16 canales (PMR digital). La funcionalidad Bluetooth® multipoint permite la conexión directa con teléfonos móviles, de modo que se pueden aceptar, realizar, y finalizar llamadas telefónicas sin interrumpir el trabajo. El **micrófono de voz estanco al agua y con supresión de ruidos** ofrece la transmisión controlada por voz (VOX) para el funcionamiento con manos libres en entornos ruidosos. El headset dispone de una batería de iones de litio **recargable**. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Aplicación:

Para la comunicación en entornos ruidosos y exigentes.

Norma:

EN 352-4; EN 352-6

Suministro:

Incluye batería, cargador, set de higiene adicional y protector para el micrófono.

Nota:

Juegos de higiene en n.º 097767 tam. HY83

Descripción técnica

Duración de funcionamiento	11 h
Peso	490 g
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Valor SNR (coeficiente de aislamiento)	33 dB(A)
Norma	EN 352-4
Norma	EN 352-6
Tipo de producto	Protector auditivo de cápsula