

Garant**Cortatubos universal, para Ø hasta: 54mm****Datos de pedido**

Número de pedido	818130 54
GTIN	4067263125129
Clase de artículo	81C

Descripción**Ejecución:**

Modo de construcción extremadamente resistente para solicitaciones máximas. Corte limpio y fiable mediante 4 rodillos de guía dispuestos en fila.

Cuerpo de base de fundición a presión de aluminio. Ajuste rápido del husillo por el principio de carraca y el muelle de retorno. Con moletas de recambio n.º 818110.

Ventaja:

Duraciones prolongadas gracias a la moleta con **recubrimiento de TiN**. Trabajo con ahorro de esfuerzo y tiempo gracias a:

- **Mango ergonómico**
- **Construcción ligera**
- **Rodillos de guía y moleta con rodamientos de aguja**
- **Desbarbador manual desmontable con cuchilla S20 recubierta de TiN.**

Aplicación:

Uso multifuncional para el corte de tubos de VA, Alu, latón y cobre.

Pieza de repuesto:

Moletas de recambio n.º 818110.

Descripción técnica

para Ø exterior tubo	6 - 54 mm
Peso	720 g
Ø de la moleta	19 mm
Moleta perforación	4,85 mm

Hoja de datos

Longitud	220 - 280 mm
Moleta anchura	6,2 mm
Altura	40 mm
Anchura	85 mm
Número de rodillos de guía	4
Número de moletas	1
adecuado para material bruto	VA
adecuado para material bruto	Aluminio
adecuado para material bruto	Latón
adecuado para material bruto	Cobre
con función de trinquete	no
Tipo de producto	Cortatubos

Accesorios

Cuchillas de recambio	818110
Perno de ruedecillas	819630
Surtido de rodillos de guía con rodamiento de agujas16 piezas	818035