

Garant**Surtido de herramientas 150 piezas, Tipo: 692230****Datos de pedido**

Número de pedido	685000 692230
------------------	---------------

GTIN	4067263125662
------	---------------

Clase de artículo	61H
-------------------	-----

Descripción**Ejecución:**

Bolsa de herramientas textil **GreenPlus** de alta calidad equipada con prácticas herramientas profesionales como acompañante para sus tareas diarias.

Suministro:

Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con cabeza esférica larga, 9 piezas: 1 ud. n.º 627132 tam. 9

Juego de alicates, 4 piezas: 1 ud. n.º 700001 tam. 4

Tenazas llave: 1 ud. n.º 813501 tam. 180

Pie de rey: 1 ud. n.º 410100 tam. 150

Cinta métrica enrollable = 3 m.: 1 ud. n.º 461900 tam. 3

Metro plegable de plástico 2 m: 1 ud. n.º 466200 tam. 2

Cúter: 1 ud. n.º 845020

Tijeras combinadas con mango de 2 componentes, rectas: 1 ud. n.º 763030 tam. 205

Destornillador con soporte para puntas: 1 ud. n.º 676602 tam. 30

Carraca con soporte para puntas: 1 ud. n.º 676690 tam. 1/4

Surtido de puntas, 61 piezas: 1 ud. n.º 676040

Juego de destornilladores para cabeza ranurada y Phillips: 1 ud. n.º 666956 tam. 4/2

Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, 41 piezas: 1 ud. n.º 630325 tam. SD

Estuche enrollable de tela para llaves de boca: 1 ud. n.º 614835 tam. 10

Llaves de dos bocas: 1 ud. n.º 610600 de cada tam. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24

Desbarbadores universales: 1 ud. n.º 839901 tam. S10

Desbarbador manual: 1 ud. n.º 150400 tam. 12,4

Martillo de herrero: 1 ud. n.º 750110 tam. 300

Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple, 7 piezas: 1 ud. n.º 787078 tam. 7

Linterna para la cabeza (HOLEX): 1 ud. n.º 081493 tam. 300

Gafas de protección: 1 ud. n.º 096200 tam. CLEAR

Almacenamiento en: 1 ud. n.º 692230 tam. 1

Nota:

La herramienta se suministra suelta.

Descripción técnica

Número de piezas	150
Perfil de salida	Destornillador Plano
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Perfil de salida	TriWing
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Tipo de producto	Surtido de herramientas

Accesorios

Linterna LED para la cabeza, de batería Tipo 300	081493 300
Cómodas gafas protectoras Matiz lunas CLEAR	096200 CLEAR
Desbarbadores manuales 90° Ø exterior 12,4 mm	150400 12,4
Pies de rey Capacidad de medición 150 mm	410100 150
Cinta métrica enrollable Longitud 3 m	461900 3

Metro plegable de plástico Longitud 2 m	466200 2
Llave de dos bocas Ancho de llave 10X11 mm	610600 10X11
Llave de dos bocas Ancho de llave 12X13 mm	610600 12X13
Llave de dos bocas Ancho de llave 14X15 mm	610600 14X15
Llave de dos bocas Ancho de llave 17X19 mm	610600 17X19
Llave de dos bocas Ancho de llave 18X19 mm	610600 18X19
Llave de dos bocas Ancho de llave 20X22 mm	610600 20X22
Llave de dos bocas Ancho de llave 22X24 mm	610600 22X24
Llave de dos bocas Ancho de llave 8X9 mm	610600 8X9
Juego de destornilladores acodados de 6 caras, con bola de bloqueocromado Número de destornilladores 9	627132 9
Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado41 piezas Tipo SD	630325 SD
Surtido de destornilladores de taller, de 6 piezaspara cabeza ranurada y Phillips Número de destornilladores 4/2	666956 4/2
Surtido de puntas61 piezas	676040
Soporte de destornillador para puntas de 1/4 pulgadacon imán Longitud de varilla 30 mm	676602 30
Llave de carraca para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 Tipo 1/4	676690 1/4
Bolso de bandolera textil para herramientas Tipo 1	692230 1
Surtido de alicates con cubiertas en los mangos4 piezas Número de alicates 4	700001 4
Martillo de cerrajero concollar protector del mango Peso sin mango 300 g	750110 300
Cizalla combinada con mango de 2 componentesrecta, ajuste del ancho de abertura Longitud total 205 mm	763030 205
Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple Número de brocas 7	787078 7
Tenazas llave Longitud total 180 mm	813501 180
Desbarbador / rascador Tipo S10	839901 S10
Cúter universal con mango de 2 componentescon 3 cuchillas, 18 mm	845020

