

Garant**Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa:
16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño de placa	9 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Código ISO Soporte	SSSCR/L 1616H09
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 12
Tamaño del mango	16 mm
Longitud total L	100 mm
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo Tipo 12	269005 12
Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500