

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 12/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L_4 de los soportes neutros	6 mm
Voladizo L_1 de los soportes neutros	6 mm
Tamaño de placa	9 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño del mango	12 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Longitud total L de los soportes neutros	80 mm
Código ISO Soporte	SSDCN 1212F09
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Calzo	269005 12
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Calzo Tipo 12	269005 12
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500