

Mitutoyo**Regla graduada manual, Longitud de medición efectiva L0: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	499241 300
GTIN	4550501371476
Clase de artículo	44D

Descripción**Ejecución:**

- **Con sistema de medición absoluto.**
- **Después de la conexión se indica la posición de ese momento, de modo que se suprime el acceso a puntos de referencia, que implica un considerable gasto de tiempo.**
- **Montaje e instalación fáciles.**
- **Estanco al agua, aceite y polvo por inducción electromagnética.**

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para el registro y el posicionamiento precisos de ajustes axiales, p. ej. en fresadoras y tornos, mesas de posicionamiento o instrumentos de medición. Adecuados también para la adaptación de máquinas herramienta a indicación digital.

Nota:

Solo se puede usar en combinación con el instrumento indicador n.º 499356.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Longitud total L ₃	488 mm
Recorrido máximo de la cabeza de medición L ₁	330 mm

Precisión de medición (20°)	5 µm
Clase de protección IP	IP 67
Longitud de medición efectiva L ₀	300 mm
Longitud de cable	3,5 m
Distancia entre centros de agujeros L ₂	468 mm
Anchura	22 mm
Seguridad del valor de medición	Ajuste único del punto cero
Técnica de medición	digital
Tipo de producto	Regla graduada manual

Accesorios

Indicador digital Número de ejes mostrados 2	499356 2
Indicador digital Número de ejes mostrados 3	499356 3