



Sierra circular con batería F-Iron Cut 57, Tipo: 71360461



Datos de pedido

Número de pedido	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Sierra circular de mano de metal compacta con batería para cortes rápidos y precisos en frío en chapa, tuberías y perfiles de hasta 57 mm de profundidad de corte.

- **Ajuste manual de la velocidad.**
- **Gran contenedor de virutas.**
- **Interruptor de hombre muerto, protección de reinicio y desconexión por temperatura.**

Suministro:

Incluye una hoja de sierra circular de mano, contenedor de recogida de virutas y L-BOXX. Sin batería y cargador.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y juegos de arranque adecuados a partir del n.º 073857 y del n.º 073858.

Encontrará juegos de arranque adecuados en el n.º 073863 - 073867.

Descripción técnica

Peso	3,05 kg
Profundidad de corte máximo 90°	57 mm
Ø de hoja de sierra	150 mm

Velocidad de giro máxima	2800 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0
Vibraciones máximas según EN	<2,5 m/s ²
Ejecución	Sierra circular para metal
Quality Dress	F-IRONCut57AS
Ø de la perforación de la hoja de la sierra	20 mm
Tipo de producto	Sierra