



## Sierra circular con batería, Tipo: M12FCS442



### Datos de pedido

Número de pedido	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Clase de artículo	03L

### Descripción

#### Ejecución:

Sierra circular con batería M12 FUEL™, con motor POWERSTATE™ sin escobillas.

- La zapata de magnesio reduce el peso y maximiza la durabilidad.
- El soplador de polvo integrado mantiene la línea de corte despejada.
- La luz LED ilumina la línea de corte para una mejor visibilidad.

#### Nota:

Encontrará baterías de recambio y juegos de arranque adecuados a partir del n.º 073814 y del n.º 073839.

### Descripción técnica

Peso	7,8 kg
Ejecución	Sierra circular manual
Profundidad de corte máximo 90°	44 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas	2
Quality Dress	M12 FCS442 502X
Tipo batería	Ion de litio

Ø de la perforación de la hoja de la sierra	20 mm
Capacidad de la batería	5 Ah
Embalaje	Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Vibraciones máximas según EN	1,5 m/s <sup>2</sup>
Velocidad de giro máxima	3600 min <sup>-1</sup>
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 12 V
Ø de hoja de sierra	140 mm
Tensión de batería	12 V
Tipo de producto	Sierra

## Accesorios

Iones de Li Sistema M12B4 Tipo de batería MB12	073815 MB12
Sistema de iones de litio M12B6 Tipo de batería MB12	073829 MB12
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1218SC	073840 M1218SC