

Garant UNILINE

ESD-CLEANING Wall móvil, Tipo: M**Datos de pedido**

Número de pedido	972890 M
GTIN	4067263126126
Clase de artículo	9GD

Descripción**Ejecución:**

Columna vertical de doble pared, muy estable, de chapa de acero, paredes perforadas utilizables por ambos lados \square 9x9 mm a intervalos de 37 mm para alojar accesorios para paredes perforadas y ganchos y soportes easyFix. Placa de base estable que facilita el montaje y el desplazamiento. **Ruedas conductoras de electricidad** con 4 ruedas giratorias de \varnothing 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.

Norma:

DIN EN 61340-5-1

Suministro:

ESD UNI Wall móvil; colector de residuos ESD easyBin n.º 972910 tam. 25; caja de almacenamiento a la vista ESD n.º 972321 tam. AB1 con soporte para caja easyFix; soporte para herramientas easyFix 90°, 100 mm de longitud; soporte para herramientas easyFix doble 45°, 100 mm de longitud; soporte de botellas/latas easyFix con \varnothing interior de 90 mm.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD. No configurable.**

Descripción técnica

Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
---------------------------------------------------	---

Ø rueda	125 mm
Profundidad	750 mm
Altura	2067 mm
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo	2
Peso	69 kg
Anchura útil	600 mm
Anchura	600 mm
Capacidad de carga	75 kg
Serie	Cleaning Wall
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Unidad de limpieza

Accesorios

ESD cajas de almacenamiento a la vista Tipo AB1	972321 AB1
Colector de residuos ESD easyBin Volumen 25 l	972910 25