

Garant GRIDLINE

**Carro de montaje ESD para cajones, 26×24G, Altura mm / cantidad de cajones:
685/0****Datos de pedido**

Número de pedido	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas **conductor ESD**, según DIN EN 61340-5-1. Carro de montaje en 30×28G con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección con rodamientos de bolas, **conductoras**, Ø 125 mm; rodillos de dirección con dispositivo de bloqueo. Con reborde contra caída por rodadura en 4 lados. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Para equipar con cajones 26×24G n.º 972455.

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD**.

Nota:

- **Ninguna pieza de plástico (p. ej., capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.**
- **Puesta a tierra a través de ruedas.**

Descripción técnica

Altura	685 mm
Puesta a tierra	Puesta a tierra a través de ruedas
Carcasa superior abierta	no

Número de ruedas orientables con freno de bloqueo	2
Altura útil	400 mm
Ø rueda	125 mm
Dotación ESD	sí
Capacidad de carga máxima	600 kg
Profundidad	700 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo	2
con reborde contra caída por rodadura	sí
no componentes conductores ESD	Todas las piezas de plástico
Anchura	750 mm
Peso	55 kg
Carcasa de cajonera altura útil	400 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	26x24G
Tipo de producto	Carros de montaje

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------