

Garant GRIDLINE

**Cajón ESD 50 kg, 26×24G, Altura frontal de cajón: 50mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 972453 50     |
| GTIN              | 4067263126287 |
| Clase de artículo | 9GK           |

**Descripción****Ejecución:**

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Capacidad de carga de 50 kg.

**Suministro:**

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

**Lacado:**

Gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Descripción técnica**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Anchura útil en G                          | 26                      |
| Intervalo de empleo                        | Armario de herramientas |
| Cajones superficie útil en G               | 26×24                   |
| Profundidad útil en G                      | 24                      |
| Peso                                       | 11 kg                   |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 50 kg                   |
| Anchura útil                               | 650 mm                  |
| Altura útil                                | 25 mm                   |
| Profundidad útil                           | 600 mm                  |

|   |         |
|---|---------|
| Altura frontal                              | 50 mm   |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)   | 100 %   |
| propiedad electrostática                    | EGB/ESD |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 26×24G  |
| Tipo de producto                            | Cajón   |