

Garant GRIDLINE

Carcasa del armario de herramientas ESD para cajones, 26×24G, Altura: 800mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972450 800
GTIN	4067263126263
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Carcasa del armario de herramientas en 30×28G, **conductora ESD** según DIN EN 61340-5-1, adecuada para cajones 26×24G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Encontrará cajones adecuados en el n.º 972453.

Incluye cable de puesta a tierra ESD.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

- **Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.**
- **Ninguna pieza de plástico (p. ej., capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.**

Descripción técnica

Altura	800 mm
Anchura en G	30

Profundidad	700 mm
Cable de puesta a tierra ESD incluido	sí
Profundidad en G	28
Dotación ESD	sí
no componentes conductores ESD	Todas las piezas de plástico
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	38 kg
Puesta a tierra	Conexión de puesta a tierra en la carcasa
Anchura	750 mm
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------