

Garant GRIDLINE

**Carcasa del armario de herramientas ESD para cajones, 26×24G, Altura: 1250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	972450 1250
GTIN	4067263126249
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa del armario de herramientas en 30×28G, **conductora ESD** según DIN EN 61340-5-1, adecuada para cajones 26×24G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Encontrará cajones adecuados en el n.º 972453.

**Incluye cable de puesta a tierra ESD.**

**Lacado:**

Gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Nota:**

- **Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.**
- **Ninguna pieza de plástico (p. ej., capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.**

**Descripción técnica**

Anchura	750 mm
Peso	50 kg

Profundidad en G	28
no componentes conductores ESD	Todas las piezas de plástico
Anchura en G	30
Cable de puesta a tierra ESD incluido	sí
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Profundidad	700 mm
Dotación ESD	sí
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	1250 mm
Puesta a tierra	Conexión de puesta a tierra en la carcasa
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

## Accesorios

Tapas de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
--	-------------