

Garant GRIDLINE

Carcasa del armario de herramientas ESD para cajones, 26×24G, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 972450 1000 |
| GTIN | 4067263126232 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Carcasa del armario de herramientas en 30×28G, **conductora ESD** según DIN EN 61340-5-1, adecuada para cajones 26×24G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Encontrará cajones adecuados en el n.º 972453.

Incluye cable de puesta a tierra ESD.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

- **Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.**
- **Ninguna pieza de plástico (p. ej., capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.**

Descripción técnica

| | |
|--|-------|
| Peso | 43 kg |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |

| | |
|---|---|
| Puesta a tierra | Conexión de puesta a tierra en la carcasa |
| no componentes conductores ESD | Todas las piezas de plástico |
| Altura | 1000 mm |
| Dotación ESD | sí |
| Anchura en G | 30 |
| Cable de puesta a tierra ESD incluido | sí |
| Anchura | 750 mm |
| Profundidad | 700 mm |
| Capacidad de carga máxima | 4000 kg |
| Profundidad en G | 28 |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 26×24G |
| Tipo de producto | Carcasa de armario de herramientas |

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21 | 914227 HU21 |
|---|-------------|