

Garant GRIDLINE

Cajón ESD con desbloqueo individual de cajones con una mano 50 kg, 26x24G, Altura frontal de cajón: 50mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 972455 50 |
| GTIN | 4067263126348 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Capacidad de carga de 50 kg.

El **desbloqueo individual de los cajones monomanual** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

Descripción técnica

| | |
|--|------------|
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 50 kg |
| Anchura útil | 650 mm |
| con cajones desbloqueo individual | sí |
| Altura frontal | 50 mm |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual |
| Anchura útil en G | 26 |
| Profundidad útil en G | 24 |

| | |
|---|-------------------------|
| Intervalo de empleo | Armario de herramientas |
| Peso | 11 kg |
| Cajones superficie útil en G | 26×24 |
| Altura útil | 25 mm |
| Profundidad útil | 600 mm |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 26×24G |
| Tipo de producto | Cajón |