

Garant GRIDLINE

Cajón ESD 50 kg, 26×24G, Altura frontal de cajón: 200mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972453 200
GTIN	4067263126331
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Capacidad de carga de 50 kg.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

Descripción técnica

Anchura útil en G	26
Anchura útil	650 mm
Profundidad útil	600 mm
Altura útil	175 mm
Cajones superficie útil en G	26×24
Intervalo de empleo	Armario de herramientas
Peso	18 kg
Profundidad útil en G	24

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Altura frontal	200 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×24G
Tipo de producto	Cajón