

Garant GRIDLINE

Cajón ESD, 36×24G, Altura frontal de cajón: 100mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972473 100
GTIN	4067263126423
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Capacidad de carga de 50 kg.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Descripción técnica

Anchura útil	900 mm
Altura frontal	100 mm
Cajones superficie útil en G	36×24
con cajones desbloqueo individual	no
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Intervalo de empleo	Armario de herramientas
Profundidad útil	600 mm
Profundidad útil en G	24
Anchura útil en G	36

Peso	18 kg
Altura útil	75 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×24G
Tipo de producto	Cajón