

Garant GRIDLINE

Carcasa de armario de herramientas ESD para cajones, 36×24G, Altura: 1250mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972470 1250
GTIN	4067263126515
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Carcasa ESD conductora para armario de herramientas en 40×28G, adecuada para cajones 36×24G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones adecuados en el n.º 972473.

Incluye cable de puesta a tierra ESD.

Lacado:

Cuerpo gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD. Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Descripción técnica

Número de estantes extraíbles	0
Altura útil	1150 mm
Número puertas	0

Profundidad	700 mm
Cable de puesta a tierra ESD incluido	sí
Altura útil para cajones	1150 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad en G	28
Altura	1250 mm
Puesta a tierra	Conexión de puesta a tierra en la carcasa
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Dotación ESD	sí
Anchura en G	40
Anchura	1000 mm
Peso	58 kg
Cantidad de cajones	0
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	36x24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------