

Garant GRIDLINE

**Cajón ESD, 36×24G, Altura frontal de cajón: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	972473 125
GTIN	4067263126430
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Capacidad de carga de 50 kg.

**Suministro:**

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

**Lacado:**

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Descripción técnica**

Peso	19 kg
Altura frontal	125 mm
Anchura útil	900 mm
Intervalo de empleo	Armario de herramientas
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Profundidad útil en G	24
Cajones superficie útil en G	36×24
Altura útil	100 mm
Profundidad útil	600 mm

Anchura útil en G	36
con cajones desbloqueo individual	no
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×24G
Tipo de producto	Cajón