

Garant GRIDLINE

Carcasa de armario de herramientas ESD para cajones, 36×24G, Altura: 900mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972470 900
GTIN	4067263126492
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Carcasa ESD conductora para armario de herramientas en 40×28G, adecuada para cajones 36×24G. Para el asiento de cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones adecuados en el n.º 972473.

Incluye cable de puesta a tierra ESD.**Lacado:**

Cuerpo gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD. Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Descripción técnica

Cable de puesta a tierra ESD incluido	sí
Profundidad	700 mm
Número de estantes extraíbles	0
Número puertas	0

Cantidad de cajones	0
Peso	48 kg
Anchura en G	40
Altura	900 mm
Altura útil	800 mm
Profundidad en G	28
Puesta a tierra	Conexión de puesta a tierra en la carcasa
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Dotación ESD	sí
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura útil para cajones	800 mm
Anchura	1000 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------