

Garant GRIDLINE

**Cajón ESD, 36×24G, Altura frontal de cajón: 250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	972473 250
GTIN	4067263126461
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Capacidad de carga de 50 kg.

**Suministro:**

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

**Lacado:**

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

**Descripción técnica**

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Anchura útil	900 mm
Altura frontal	250 mm
Peso	24 kg
Profundidad útil	600 mm
Cajones superficie útil en G	36×24
Anchura útil en G	36
con cajones desbloqueo individual	no

Intervalo de empleo	Armario de herramientas
Profundidad útil en G	24
Altura útil	225 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G	36x24G
Tipo de producto	Cajón