

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tornillo para calzo	269013 2
Tamaño del mango	16 mm
Tamaño de placa	9 mm
Anchura de función L ₄ de los soportes neutros	8 mm
Longitud total L de los soportes neutros	100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Código ISO Soporte	SSDCN 1616H09
Voladizo L ₁ de los soportes neutros	9 mm
Calzo	269005 12
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2	269013 2
Calzo Tipo 12	269005 12
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de tornillos para plaquita Tipo 2	269028 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500