

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas ESD completo con cajones 50 kg, 36×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 900/6A**Datos de pedido**

Número de pedido	972460 900/6A
GTIN	4067263126546
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas **conductor ESD**, según DIN EN 61340-5-1. Armario de herramientas completamente equipado en 40×28G, con cajones 36×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Incluye cable de puesta a tierra ESD.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de los cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

- **Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.**
- **Ninguna pieza de plástico (p. ej., capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.**

Descripción técnica

Cajón profundidad útil	600 mm
------------------------	--------

Cajón profundidad útil en G	24
Cajón anchura útil en G	36
Profundidad	700 mm
Anchura	1000 mm
Cajones superficie útil en G	36×24
Altura útil	800 mm
Cajón anchura útil	900 mm
Altura	900 mm
Peso	151 kg
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	50 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	36×24G
Tipo de producto	Armario de herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Carcasa de armario de herramientas ESD para cajones Altura 900 mm	972470 900
Cajón ESD Altura frontal de cajón 150 mm	972473 150
Cajón ESD Altura frontal de cajón 200 mm	972473 200
Cajón ESD Altura frontal de cajón 75 mm	972473 75