

Soporte de torneado de apriete, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/09mm



Datos de pedido

Número de pedido	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	25 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 2
Tamaño del mango	20 mm
Código ISO Soporte	SSSCR/L 2020K09
Plaquita de corte adecuada	SC.. 09T3..
Longitud de la cabeza L ₁	20 mm
Tornillo para calzo	269013 2
Calzo	269005 12
Tamaño de placa	9 mm
Longitud total L	125 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Tipo de producto

Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo para calzo Tipo 2

269013 2

Juego de tornillos para plaquita Tipo 2

269028 2

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Calzo Tipo 12

269005 12

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500