



Juego de brocas de percusión de metal duro, Número de brocas: 10



Datos de pedido

Número de pedido	789021 10
GTIN	4058546414849
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

- 2 cuchillas. Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de MS2 producen microfisuras en el material a perforar, lo cual acelera el avance de la perforación y la abrasión del material. La punta de MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de perforación.

En casete de plástico compatible PACKOUT.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Contenido:

Broca de percusión n.º 789000: 1 ud. de cada tam. 5; 5; 6 ;6 longitud 110 mm; tam. 6; 6; 8; 8; 10; 12; longitud 160 mm

Descripción técnica

Material de corte	HM
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor

Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel

Accesorios

Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 10X160 mm	789000 10X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 12X160 mm	789000 12X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 5X110 mm	789000 5X110
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 6X110 mm	789000 6X110
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 6X160 mm	789000 6X160
Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 8X160 mm	789000 8X160