



Juego de brocas de percusión de metal duro "MX4", Número de brocas: 7



Datos de pedido

Número de pedido	789062 7
GTIN	4058546414801
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. Velocidad de taladrado superior gracias a la cabeza de 4 filos. La vida útil se duplica con respecto a los modelos de 2 filos. Diseño de gran volumen con 4 espirales. TIP TECHNOLOGY - Punta acodada más aguda: Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida.

Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos.

En casete de plástico compatible PACKOUT.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para taladros circulares. Diseño de **4 espirales** para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

Contenido:

Broca de percusión n.º 789050: 1 ud. cada
Tam. 5; 6 longitud 115 mm;
Tam. 6; 8; 8; 10 longitud 165 mm;
Tam. 12 longitud 160 mm

Descripción técnica

Embalaje	Caja de plástico
Número de filos Z	7
Material de corte	HM
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de cincel