



## Juego de brocas de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3), Número de brocas: 8



### Datos de pedido

Número de pedido	787012 8
GTIN	4058546510312
Clase de artículo	76G

### Descripción

#### Ejecución:

Placa de metal duro **con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado** se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

En estuche de plástico compatible con PACKOUT.

#### Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:

- **Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.**
- **Losas, cerámica, mármol, vidrio.**
- **Hierro reforzador en hormigón.**

#### Contenido:

Broca n.º 787001: 1 ud. de cada tam. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

#### Nota:

- **Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**
- **Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.**

### Descripción técnica

Número de filos Z	2
Número de brocas	8
Material de corte	HM
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado de percusión
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple

## Accesorios

Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 10 mm	787001 10
Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 12 mm	787001 12
Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 4 mm	787001 4
Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 5 mm	787001 5
Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 6 mm	787001 6
Broca de metal duro de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3) Ø de broca 8 mm	787001 8