

Juego de brocas de percusión de metal duro, Número de brocas: 7



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 789021 7 |
| GTIN | 4058546414832 |
| Clase de artículo | 76G |

Descripción

Ejecución:

- **2 cuchillas. Los 3 dientes de avance Power Breaker especiales de MS2 producen microfisuras en el material a perforar, lo cual acelera el avance de la perforación y la abrasión del material. La punta de MD de alta calidad con soldadura especialmente resistente garantiza una duración prolongada en hormigón armado. La espiral con alma reforzada amortigua las vibraciones; la energía de percusión se transmite directamente a la punta de perforación.**

En casete de plástico compatible PACKOUT.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería.

Contenido:

Broca de percusión n.º 789000: 1 ud. de cada tam. 5; 6 longitud 110 mm; tam. 5,5; 6; 8; 10; 12; longitud 160 mm

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Material de corte | HM |
| Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor |

| | |
|------------------|-----------------|
| Mango | SDS Plus |
| Tipo de producto | Broca de cincel |

Accesorios

| | |
|--|---------------|
| Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 6X110 mm | 789000 6X110 |
| Broca de percusión de metal duro SDS-plus Ø×Longitud total 12X160 mm | 789000 12X160 |