



Carros de taller con surtido de herramientas universal, 241 piezas para 7 cajones, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	689500 1
GTIN	4067263129516
Clase de artículo	66H

Descripción

Ejecución:

Carro de taller compacto con 7 cajones. Los cajones están equipados con un **surtido de herramientas universal HOLEX de 241 piezas**, que consta de lo siguiente: llave, alicates, llave de vaso de 1/4 y 1/2 pulgadas, herramienta de percusión, alicates para anillos de seguridad, destornillador y accesorios. La herramienta de los **6 cajones** superiores está colocada con precisión en insertos de espuma rígida de PE de dos colores, con lo cual cada herramienta tiene su lugar definido en el carro de taller. Las herramientas del cajón inferior pueden introducirse sin apretar y completarse individualmente con herramientas adicionales.

Suministro:

Carro de taller con extensión total y 7 cajones: 1 x n.º 914705 tam. 7
 Medio de medición y accesorios, 22 piezas: 1 inserto de espuma dura n.º 689501 tam. 1
 1 linterna de bolsillo LED con pilas n.º 081437 tam. BLACK
 1 marcador permanente Dura-Ink® 15 n.º 085154 tam. B
 1 gafas de protección confort n.º 096845 tam. CLEAR
 1 pie de rey, nonio 1/20 n.º 410200 tam. 150
 1 espátula recta de metal duro n.º 458800 tam. HM
 1 regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidable, esmerilada con división trasera n.º 461805 tam. 300
 1 cinta métrica enrollable con lectura en mm/pulgadas n.º 462014 tam. 3
 1 regla plegable de plástico n.º 466200 tam. 2
 1 nivel de burbuja de aluminio, con imán n.º 467436 tam. 400
 1 cuchillo pelacables con mango de plástico, plegable n.º 844525 tam. 1F

- 1 juego de cuchillas cortantes rompibles de 10 piezas, 18 mm "experience" n.º 845010 tam. 10
- 1 cúter universal con mango de zinc fundido a presión, para cuchillas de 18 mm n.º 845039 tam. 160
- 1 escuadra con sombrero, precisión 2 n.º 452600 tam. 150X100
- Surtido de llaves, 21 piezas: 1 inserto de espuma dura n.º 689501 tam. 2
- 1 llave combinada n.º 613950 tam. 21; 22
- 1 juego de llave combinada n.º 613960 tam. 9
- 1 llave de boca/llave estrella de carraca n.º 614805 tam. 7; 8; 10; 13; 17
- 1 llave de vaso con mango, larga n.º 622201 tam. 7; 8; 10; 13
- 1 llave inglesa con tapa para el mango n.º 813961 tam. 200
- Surtido de llaves de vaso de 1/4 y 1/2 pulgada, 115 piezas: 1 inserto de espuma dura n.º 689501 tam. 3
- 1 vaso de seis caras, 1/4 pulgada n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
- 1 vaso de destornillador de seis caras, 1/4 pulgada, corto n.º 631720 tam. 3; 4; 5
- 1 carraca conmutable, 1/4 pulgada con expulsor n.º 632090 tam. 1/4
- 1 prolongación, 1/4 pulgada n.º 632420 tam. 50; 100
- 1 mango transversal, 1/4 pulgada n.º 633029 tam. 116
- 1 articulación cardán 1/4 pulgada n.º 633520 tam. 1/4
- 1 carraca conmutable, 1/2 pulgada con expulsor n.º 640190 tam. 1/2
- 1 prolongación, 1/2 pulgada n.º 641020 tam. 125; 255
- 1 mango transversal, 1/2 pulgada n.º 641320 tam. 295
- 1 articulación cardán, 1/2 pulgada n.º 641620 tam. 1/2
- 1 vaso de 12 caras, 1/2 pulgada n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
- 1 vaso de destornillador de seis caras, 1/2 pulgada n.º 643220 tam. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
- 1 surtido de puntos, 71 piezas n.º 675597 tam. 71
- 1 soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgadas, con carraca e imán n.º 676566 tam. 1
- 1 soporte para destornillador con imán para puntas de 1/4 pulgada n.º 676668 tam. 60
- 1 adaptador con mango de 6 caras de 1/4 pulgada C 6,3 n.º 676950 tam. 4/4
- Juego de destornilladores - 32 piezas: 1 inserto de espuma dura n.º 689501 tam. 4
- 1 destornillador para Torx® n.º 625701 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
- 1 juego de destornilladores de ángulo de 6 caras, niquelado n.º 627225 tam. 9
- 1 destornillador para ranura, con mango rígido n.º 660701 tam. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10
- 1 destornillador para ranura, corto n.º 664201 tam. 4; 5,5; 6,5
- 1 destornillador para Phillips, con mango rígido n.º 668401 tam. 0; 1; 2; 3
- 1 destornillador para Phillips, corto n.º 668471 tam. 1; 2
- Surtido de alicates, 12 piezas: 1 inserto de espuma dura n.º 689501 tam. 5
- 1 alicates universales de vanadio, lisos, con tapa para mango de 2 componentes n.º 702995 tam. 180
- 1 alicates regulables atramentados con tapa para mango n.º 706145 tam. 250
- 1 alicate de boca redonda plana, rectos, lisos, con tapa para mango n.º 713195 tam. 200
- 1 alicate de boca redonda plana en ángulo, lisos, con tapa para mango n.º 713595 tam. 200
- 1 alicates para anillos de seguridad interiores, forma C, mordazas rectas n.º 719805 tam. J1; J2
- 1 alicates para anillos de seguridad exteriores, forma A, mordazas rectas n.º 719905 tam. A1; A2

1 alicate de corte diagonal, lisos, con tapa para mango n.º 725245 tam. 160
 1 cortatubos pequeño con 4 rodillos de guía n.º 818305
 1 grampa de muelle n.º 860351 tam. 50
 Surtido de abrasivo y herramienta de impacto - 18 piezas: 1 inserto de espuma dura n.º 689501 tam. 6
 1 juego de limas con mango de 2 componentes, 5 piezas en estuche enrollable n.º 517420 tam. 250
 1 limpiador abrasivo universal n.º 557660 tam. F
 1 cepillo de mano de alambre, alambre liso 0,35 mm n.º 575000 tam. 4
 1 extractor de pasadores con manguito guía n.º 748000 tam. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9
 1 martillo de cerrajero con mango de 3 componentes n.º 750530 tam. 500
 1 martillo de caucho negro n.º 755500 tam. A400
 Artículo suplementario - 21 piezas: 1 elevador magnético flexible n.º 081670 tam. 500
 1 juego de brocas espirales HOLEX CleverDrill HSS n.º 114031 con caja n.º 115051 tam. 1-10
 1 arco de sierra para metal con mango, con hoja de bimetálico, 24 dientes n.º 580800 tam.
 1 cartas Schafkopf n.º WM0002 tam. E

Nota:

La herramienta se suministra suelta. El envío del carro de taller equipado 689500 tam. 1 solo es posible en la UE.

Descripción técnica

Cantidad de cajones	7
Tipo de producto	Carro de taller

Accesorios

Linterna LED con pilas Color BLACK	081437 BLACK
Elevador magnético flexible Fuerza de tracción del imán 500 g	081670 500
Marcador permanente Dura-Ink® 15 Color letra B	085154 B
Gafas protectoras cómodas Matiz lunas CLEAR	096845 CLEAR
Juego de brocas espirales HOLEX CleverDrill HSS n.º 114031 con caja Tipo 1-10	115051 1-10
Pies de rey Nonio 1 / 20 Capacidad de medición 150 mm	410200 150
Trazador recto de metal duro Tipo HM	458800 HM

Regla graduada de acero flexible, estrecha, inoxidablemate con graduación en la parte trasera Longitud total 300 mm	461805 300
Cinta métrica enrollable lectura mm/pulgadas Longitud de cinta 3 m	462014 3
Metro plegable de plástico Longitud 2 m	466200 2
Nivel de burbuja de aluminiocon imán Longitud 400 mm	467436 400
Juego de limas con mango de 2 componentes, 5 piezas en estuche enrollable Longitud sin cola 250 mm	517420 250
Limpiador abrasivo universal Tipo F	557660 F
Cepillo manual de alambreAlambre de acero liso 0,35 mm Número de filas de guarnición 4	575000 4
Arco de sierra para metal con mangocon hoja bimetálica 24 dientes	580800
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613950 21
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613950 22
Llaves combinadas - juego Cantidad de llaves 9	613960 9
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 10 mm	614805 10
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 13 mm	614805 13
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 17 mm	614805 17
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 7 mm	614805 7
Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 8 mm	614805 8
Llave de vaso con mangolargo Ancho de llave 10 mm	622201 10
Llave de vaso con mangolargo Ancho de llave 13 mm	622201 13
Llave de vaso con mangolargo Ancho de llave 7 mm	622201 7
Llave de vaso con mangolargo Ancho de llave 8 mm	622201 8
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX10	625701 TX10
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX15	625701 TX15
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX20	625701 TX20

Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX25	625701 TX25
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX6	625701 TX6
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX7	625701 TX7
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX8	625701 TX8
Destornillador para Torx® Perfil Torx® TX9	625701 TX9
Juego de llaves acodadas de 6 carasniquelado Número de destornilladores 9	627225 9
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 10 mm	631020 10
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 11 mm	631020 11
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 13 mm	631020 13
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4 mm	631020 4
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 4,5 mm	631020 4,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5 mm	631020 5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 5,5 mm	631020 5,5
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 6 mm	631020 6
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 7 mm	631020 7
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 8 mm	631020 8
Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada Ancho de llave 9 mm	631020 9
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 3 mm	631720 3
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 4 mm	631720 4
Vaso de punta de 6 caras, 1/4 pulgadacorto Hexágono 5 mm	631720 5
Carraca conmutable, 1/4 pulgada, con expulsor Tipo 1/4	632090 1/4
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 100 mm	632420 100
Prolongación, 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	632420 50
Mango transversal, 1/4 pulgada Longitud total 116 mm	633029 116
Articulación cardán, 1/4 pulgada Tipo 1/4	633520 1/4
Carraca conmutable, 1/2 pulgada, con expulsor Tipo 1/2	640190 1/2
Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 125 mm	641020 125

Prolongación, 1/2 pulgada Longitud total 255 mm	641020 255
Mango transversal, 1/2 pulgada Longitud total 295 mm	641320 295
Articulación cardán, 1/2 pulgada Tipo 1/2	641620 1/2
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 13 mm	642120 13
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 14 mm	642120 14
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 15 mm	642120 15
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 16 mm	642120 16
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 17 mm	642120 17
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 18 mm	642120 18
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 19 mm	642120 19
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 21 mm	642120 21
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 22 mm	642120 22
Vaso de 12 caras, 1/2 pulgada Ancho de llave 24 mm	642120 24
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 10 mm	643220 10
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 12 mm	643220 12
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 14 mm	643220 14
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 17 mm	643220 17
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 5 mm	643220 5
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 6 mm	643220 6
Vaso de punta de 6 caras 1/2 pulgada Hexágono 8 mm	643220 8
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 10 mm	660701 10
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 2,5 mm	660701 2,5
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 3,5 mm	660701 3,5
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 5,5 mm	660701 5,5
Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 7 mm	660701 7
	660701 8

Destornillador para ranura, con mango rígido Anchura de filo b 8 mm

Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 4 mm	664201 4
Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 5,5 mm	664201 5,5
Destornillador para ranura, corto Anchura de filo b 6,5 mm	664201 6,5
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 0	668401 0
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 1	668401 1
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 2	668401 2
Destornillador para Phillips, con mango rígido Tamaño de ranura en cruz 3	668401 3
Destornillador para Phillips, corto Tamaño de ranura en cruz 1	668471 1
Destornillador para Phillips, corto Tamaño de ranura en cruz 2	668471 2
Surtido de puntas 71 piezas Número de piezas 71	675597 71
Soporte de cartucho para destornillador con puntas de 1/4 pulgada con carraca e imán Tipo 1	676566 1
Soporte de destornillador para puntas de 1/4 pulgada con imán Longitud de varilla 60 mm	676668 60
Adaptador con mango de 6 caras de 1/4 pulgada C 6,3 Tipo 4/4	676950 4/4
Alicate universal de vanadio, con cubiertas de 2 componentes en los mangos Longitud total 180 mm	702995 180
Alicate regulable atramentado, con cubiertas en los mangos Longitud total 250 mm	706145 250
Alicates de boca redonda plana recta, pulidos, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713195 200
Alicates de boca redonda plana recta acodados, pulidos, con cubiertas en los mangos Longitud total 200 mm	713595 200
Alicates para arandelas de seguridad Tipo J1	719805 J1
Alicates para arandelas de seguridad Tipo J2	719805 J2

Alicates para arandelas de seguridad Tipo A1	719905 A1
Alicates para arandelas de seguridad Tipo A2	719905 A2
Alicate de corte lateral, pulido, con cubiertas en los mangos Longitud total 160 mm	725245 160
Extractor de pasadores con vaina de guiado Ø de puntas 0,9 mm	748000 0,9
Extractor de pasadores con vaina de guiado Ø de puntas 1,4 mm	748000 1,4
Extractor de pasadores con vaina de guiado Ø de puntas 1,8 mm	748000 1,8
Extractor de pasadores con vaina de guiado Ø de puntas 2,4 mm	748000 2,4
Extractor de pasadores con vaina de guiado Ø de puntas 2,8 mm	748000 2,8
Extractor de pasadores con vaina de guiado Ø de puntas 3,4 mm	748000 3,4
Extractor de pasadores con vaina de guiado Ø de puntas 3,9 mm	748000 3,9
Extractor de pasadores con vaina de guiado Ø de puntas 4,9 mm	748000 4,9
Extractor de pasadores con vaina de guiado Ø de puntas 5,9 mm	748000 5,9
Martillo de cerrajero con mango de 3 componentes Peso sin mango 500 g	750530 500
Martillo de caucho negro Tipo A400	755500 A400
Llave inglesa con cubierta de mango Longitud total 200 mm	813961 200
Cortatubos pequeño con 4 rodillos de guía	818305
Navaja pelacables abatible con mango de plástico Tipo 1F	844525 1F
Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm "experience" Cantidad 10	845010 10
Cúter universal con mango de fundición a presión de cinc 18 mm Longitud total 160 mm	845039 160
Grampa de muelle Abertura de sujeción 50 mm	860351 50

Carros de taller con cajones de extensión total Cantidad de cajones 7

914705 7