

Garant GRIDLINE

Carcasa ESD 24G, para equipamiento por el propio usuario con cajones, 20x20G, Altura carcasa: 900mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972040 900
GTIN	4067263129622
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Para cajones de extensión total 100%** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

Carcasa de cajones para el equipamiento individual de la estación de trabajo ESD n.º 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.º 972017, bancos de trabajo ESD n.º 972150 - 972195.

Lacado:

Cuerpo gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

- **Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD. Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobarse que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.**
- **La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.**

Descripción técnica

Altura útil	800 mm
Profundidad en G	26
Cajones superficie útil en G	20×20
Anchura	600 mm
Profundidad	650 mm
Anchura en G	24
Altura	900 mm
Altura útil para cajones	800 mm
Peso	23,6 kg
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	20×20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
-------------------------------------------	-------------