

Garant GRIDLINE

Cajón ESD, 20×20G, Altura frontal de cajón: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	972045 150
GTIN	4067263129677
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio. Cajones con orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Idóneo para:

Todas las carcasas ESD 24G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera y lado frontal gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

La carcasa Pro solo es posible un cajón con una altura delantera de 50 mm, solo en la posición superior.

Descripción técnica

Profundidad útil	500 mm
Cajones superficie útil en G	20×20
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Profundidad útil en G	20
Anchura útil	500 mm
Altura útil	125 mm
Anchura útil en G	20

Hoja de datos

Altura frontal	150 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
propiedad electrostática	EGB/ESD
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	20×20G
Tipo de producto	Cajón