

**Inserto para torneado de precisión KOMET® M302, Tipo: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	238310 10
GTIN	4047109082359
Clase de artículo	24J

Descripción**Ejecución:**

A juego: n.º 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M y 268878 BK8425.

Nota:

Empleo con el cabezal de ajuste de precisión adecuado B301. Plaquetas de corte reversibles a juego W30 izquierda y W30 / W57 en modelo neutro.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239653 6IP
Código ISO plaquita de corte	TO. X 06T1..
Adecuado para cabezal de ajuste de precisión n.º 238301	29,5 y 35,5
Recorrido de ajuste aproximado S	3,5 mm
Ø exterior D ₁	10 mm
Longitud útil L ₁	28,5 mm
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 6IP

674252 6IP

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 6IP

239653 6IP

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de
1/4 pulgada Longitud total 50 mm

659874 50