

Garant GRIDLINE

Estante, Altura frontal: 25mm



Datos de pedido

Número de pedido	935110 25
GTIN	4067263125761
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero con arriostramiento transversal en el lado inferior. Estante estándar para enganchar. **Capacidad de carga de 150 kg.**

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **El estante sirve también como base de cerradura en combinación con cierres centrales n.º 935590, 935595. Se prepara de obra para el alojamiento de cerraduras de pasador cilíndrico en el panel.**
- **Los estantes de 25 mm de altura no se pueden combinar con travesaños intermedios y finales.**

Descripción técnica

Intervalo de empleo	Estantería con cajones
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	150 kg
Altura frontal	25 mm
Modelo estante	balda montada fija
Modelo estante	balda recta
Grosor material	1,2 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura	703 mm
Profundidad	575 mm
Anchura en G	26
Profundidad en G	20
Tipo de producto	Estante