


Garant GRIDLINE

**Estante ranurado, Altura frontal: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	935111 100
GTIN	4067263130000
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero con arriostramiento transversal en el lado inferior. Siempre que sea necesario si se montan puertas batientes / puertas correderas combinadas con cajones. Es necesario porque se necesitan 50 mm por debajo y por encima como tope para el montaje de puertas batientes / puertas correderas combinadas con cajones. **Capacidad de carga de 200 kg.**

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

- **El estante sirve también como base de cerradura en combinación con cierres centrales n.º 935590, 935595. Se prepara de obra para el alojamiento de cerraduras de pasador cilíndrico en el panel.**
- **Los estantes de 25 mm de altura no se pueden combinar con travesaños intermedios y finales.**

**Descripción técnica**

Altura frontal	100 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	200 kg
Intervalo de empleo	Estantería con cajones
Modelo estante	balda montada fija
Modelo estante	balda recta

Modelo estante	balda ranurada
Grosor material	1,2 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Anchura	703 mm
Profundidad	575 mm
Anchura en G	26
Profundidad en G	20
Tipo de producto	Estante