

Garant GRIDLINE

Estante extraíble 75 kg, 36×20G, Altura de montaje: 75mm**Datos de pedido**

Número de pedido	930764 75
GTIN	4067263125747
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Estante extraíble con **extensión total del 100 %**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados.

Suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Nota:

No apto para el montaje en carcasas móviles.

Descripción técnica

Peso	13,85 kg
con cajones desbloqueo individual	no
Altura de montaje	75 mm
Intervalo de empleo	Armario de herramientas
Anchura útil en G	36
Cajones superficie útil en G	36×20
Profundidad útil en G	20
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg

Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	36×20G
Anchura útil	900 mm
Profundidad útil	500 mm
Tipo de producto	Estante extraíble