

## Hoja de datos

Garant GRIDLINE

### Estante extraíble 75 kg, 26x24G, Altura de montaje: 75mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	931184 75
GTIN	4067263126027
Clase de artículo	9GK

#### Descripción

##### Ejecución:

Estante extraíble con **extensión total del 100 %**. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin orificios troquelados para separadores ranurados.

##### Idóneo para:

Armario auxiliar 30x28G.

##### Suministro:

Estante extraíble completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

##### Lacado:

Gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de pintura en polvo al horno**.

##### Nota:

No apto para el montaje en carcasas móviles.

#### Descripción técnica

Altura de montaje	75 mm
Profundidad útil en G	24
Cajones superficie útil en G	26x24
Peso	13,8 kg
Intervalo de empleo	Armario de herramientas
con cajones desbloqueo individual	no
Anchura útil en G	26
Grosor material	1,2 mm

## Hoja de datos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	26×24G
Anchura útil	650 mm
Profundidad útil	600 mm
Tipo de producto	Estante extraíble