



Surtido VDE Kraftform Kompakt, Número de piezas: 18



Datos de pedido

Número de pedido	667262 18
GTIN	4013288229991
Clase de artículo	63H

Descripción

Ejecución:

Mango **Kraftform** con **varillas intercambiables de 154 mm (incluye llaves de armarios de distribución) completamente aislado hasta 1000 V** según **DIN EN IEC 6000 / VDE 0682-201** y un comprobador de tensión (hasta 250 V según VDE 0680/6) en un estuche sólido de tejido con cierre por adherencia y anilla para cinturón.

Ventaja:

Buscador de herramientas "Take it Easy" con código de colores por perfiles, **para la localización sencilla y rápida.**

Contenido:

Varillas para cabeza ranurada: 0,4 × 2,5; 0,6 × 3,5; 0,8 × 4,0; 1,0 × 5,5

Varillas para Phillips: PH1 y PH2

Varillas Pozidriv: PZ1 y PZ2

Varilla para ranura/Philipps (perfil combinado): PH/S1 y PH/S2 (perfil combinado)

Varilla para ranura/Pozidriv (perfil combinado): PZ/S1 y PZ/S2 (perfil combinado)

Cuadrado: 8 mm y 1/4 pulgada (longitud 89 mm)

Triangular: 9 mm (longitud 89 mm)

Horquilla: (longitud 89 mm)

Comprobador de tensión n.º 665030: Tam. 3

Mango Kraftform para varillas intercambiables n.º 667411: Tam. 1

Descripción técnica

Número de piezas	18
Perfil de salida	Destornillador para Phillips
Perfil de salida	Llave de paletón doble
Perfil de salida	Llave de vaso cuadrada
Perfil de salida	Llave de vaso triangular
Perfil de salida	Destornillador Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornillador de perfil combinado Phillips/ranura
Perfil de salida	Destornillador de perfil combinado Pozidriv/ranura
Quality Dress	KK VDE 18 Universal 1
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Caperuza giratoria	no
Tipo de producto	Destornilladores

Accesorios

Mango Kraftform VDE individual Tipo 1	667411 1
---------------------------------------	----------