

Garant**Destornilladores-surtido, Número de piezas: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	667533 10
GTIN	4067263129929
Clase de artículo	61F

Descripción**Ejecución:**

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas.

Hoja doble de aleación especial al cromovanadio con la mayor dureza posible y resistencia especial.

Superficie niquelada y cromada. Puntas negras, a la medida exacta.

Contenido:

2 varillas para cabeza ranurada: 0,8×4 mm / 0,6×3,5 mm; 1,2×6 mm / 1×5 mm

1 varilla para Phillips: Tam. 1 / tam. 2

1 hoja para Pozidriv: Tam. 1 / tam. 2

2 cuchillas para Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25

2 cuchillas para hexágono: 2,5 / 3 mm; 4 / 5 mm

1 soporte de puntas: 1 ud.

1 mango de 2 componentes: 1 ud.

Suministro:

Incluye estuche enrollable de tela.

Descripción técnica

Perfil de salida	Destornillador Plano
------------------	----------------------

Perfil de salida	Destornillador ranura
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Número de piezas	10
Material mango	Haptoprene de 2 componentes
Caperuza giratoria	no
Función de carraca	no
Varilla de escariador incluida	no
Mango telescópico	no
Tipo de producto	Destornillador