



Inserto para torneado de precisión KOMET® M302, Tipo: 30



Datos de pedido

Número de pedido	238310 30
GTIN	4047109082373
Clase de artículo	24J

Descripción

Ejecución:

A juego: n.º 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 y 268887 K10.

Nota:

Empleo con el cabezal de ajuste de precisión adecuado B301. Plaquetas de corte reversibles a juego W30 izquierda y W30 / W57 en modelo neutro.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239653 8IP3
Código ISO plaquita de corte	TO. X 0902..
Adecuado para cabezal de ajuste de precisión n.º 238301	47 y 56
Recorrido de ajuste aproximado S	5 mm
Ø exterior D ₁	16 mm
Longitud útil L ₁	45 mm
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 8IP

674252 8IP

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 8IP3

239653 8IP3

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de
1/4 pulgada Longitud total 50 mm

659874 50