

**Cinta adhesiva de tejido Resistente a los rayos UV, transparente,  
AnchoxLongitud (mmxm): 48X20****Datos de pedido**

Número de pedido	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Clase de artículo	08M

**Descripción****Ejecución:**

tesa® Ultra Power Clear se ha desarrollado para aplicaciones de interior y exterior. Gracias a su alta resistencia a los rayos UV y a altas temperaturas, también se puede utilizar en condiciones climáticas extremas y temperaturas de -10 °C a +90 °C. La cinta de reparación transparente es ideal para actividades al aire libre, pero, por supuesto, también es de gran ayuda para reparaciones (temporales) en el hogar.

**Nota:**

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

**Descripción técnica**

Longitud	20 m
Anchura	48 mm
Resistencia a la tracción	3,5 N/mm
Quality Dress	4665

resistente a altas temperaturas hasta	-10 - 90 °C
Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
Adherencia de acero	0,9 N/mm
Masa adhesiva	Caucho sintético
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Color	transparente
Humedad del almacén	50 - 70 %
Material de base	Lámina de PE
Finura de la tela	30 malla
Capacidad de estiramiento	27 %
con forro	no
Espesor	0,17 mm
Atributo del nombre de producto	transparente
Tipo de producto	Cinta adhesiva