

**Garant****Máquina de pulido deslizante (2 litros) con estación de separación, Tipo: GMT2****Datos de pedido**

Número de pedido	501310 GMT2
GTIN	4067263130741
Clase de artículo	51B

**Descripción****Ejecución:**

**Máquina de rectificado deslizante GMT2 en construcción compacta**, para el mecanizado de acabado automatizado de **tamaño pequeño a mediano**.

- **Motor de alta potencia con rango de velocidad definido.**
- **Decapado de acero (2 l) con capa de poliuretano.**
- **Unidad de separación extraíble para la división manual de piezas de trabajo y medios abrasivos.**
- **Separación sin esfuerzo gracias al dispositivo basculante ergonómico.**
- **Control intuitivo mediante panel de control con función de temporizador.**
- **Funcionamiento silencioso y sin polvo gracias a la tapa transparente.**

**Aplicación:**

Preferentemente para el **desbarbado** de **piezas de torneado y fresado**, así como piezas de trabajo producidas en procesos de **impresión en 3D**. Adecuado para **metales y plásticos**. El paso posterior del **pulido** también forma parte de las características de rendimiento de esta máquina. **Se recomienda un mecanizado en seco puro (no se requiere compuesto).**

**Suministro:**

1 rectificadora deslizante con panel de operaciones y estación de separación desmontable, 1 criba separadora con rejilla de orificio de 10 mm, 1 criba separadora con rejilla de orificio de 18 mm, 1 elemento de pulido de cerámica (3 kg), triángulo, basto (n.º 501505 0606T), 1 elemento de pulido de cerámica (3 kg), triángulo (acodado), basto (n.º 501515 1015TA), 1 elemento de pulido de cerámica (3 kg), cilindro (acodado), basto (n.º 501525 0305CA), 1 elemento de pulido de porcelana (3 kg), cilindro (acodado), pulido (n.º 501585 0406CA), 1 caja de almacenamiento (n.º 964486 EF4070), 1 GARANT GreenPlus Flex Cleaner de 500 ml (n.º 088001 500), 1 paño de limpieza de alto rendimiento 3M (n.º 089190 BLUE)

## Descripción técnica

Intervalo de revoluciones	3000 min <sup>-1</sup>
Frecuencia de red	50 Hz
Volumen de la artesa	2 l
Profundidad interior de la artesa T <sub>2</sub>	85 mm
Anchura máquina B <sub>1</sub>	400 mm
Longitud máquina L <sub>1</sub>	750 mm
Consumo de potencia	50 W
Tensión de red	230 V
Canal interior Ø	100 mm
Canal exterior Ø	220 mm
Altura de la máquina	285 mm
Peso total	20 kg
Tipo de producto	Máquina de rectificado deslizante