

**Inserto para torneado de precisión KOMET® M302, Tipo: 50****Datos de pedido**

Número de pedido	238310 50
GTIN	4047109082397
Clase de artículo	24J

Descripción**Ejecución:**

A juego: n.º 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M y 268888 BK8425.

Nota:

Empleo con el cabezal de ajuste de precisión adecuado B301. Plaquetas de corte reversibles a juego W30 izquierda y W30 / W57 en modelo neutro.

Descripción técnica

Juego tornillo para plaquita reversible	239653 10IP
Adecuado para cabezal de ajuste de precisión n.º 238301	79 y 93
Código ISO plaquita de corte	TO. X 1403..
Recorrido de ajuste aproximado S	8 mm
Ø exterior D ₁	25 mm
Longitud útil L ₁	77,5 mm
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 10IP

239653 10IP

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
2,8 Nm

211750 2,8

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 10IP

674252 10IP